

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	ilość saszetek
1	nić syntetyczna, monofilament o krótkim czasie wchłaniania (20-56dni)	4-0	17mm\okrągła\1/2 koła\barwiony	70	468
2		3-0	26mm\okrągła\1/2 koła\barwiony	70	180
3		2-0	26mm\okrągła\1/2 koła\barwiony	70	180
4		1-0	37mm\okrągła\1/2 koła\barwiony	70	72

II	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	ilość saszetek
1	nić syntetyczna, monofilament o krótkim czasie wchłaniania (60-90dni)	6-0	17mm\okrągła\1/2 koła	70	108
2		5-0	22mm\okrągła\1/2 koła	45	36
3		5-0	17mm\okrągła\1/2 koła	70	108
4		5-0	19mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	70	36
5		4-0	17mm\okrągła\1/2 koła	70	108
6		4-0	19mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	252
7		4-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	216
8		4-0	22mm\okrągła\3/8 koła	70	72
9		3-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	180
10		3-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	70	144
11		3-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	216
12		3-0	26mm\okrągła\1/2 koła	70	72
13		2-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	180
14		2-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	70	360
15		2-0	30mm\okrągła\1/2 koła	70	108

III	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	ilość saszetek
1	nić syntetyczna polidoksanowa, monofilament o dłuższym czasie wchłaniania (180-210 dni)	5-0	16mm\trocarowa lub ostra\1/2 koła	70	72
2		4-0	22mm\trocarowa lub ostra\1/2 koła	70	144
3		4-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	144
4		4-0	17mm\okrągła\1/2 koła	70	72
5		4-0	2 x 22mm\okrągła\1/2 koła	70	72
6		1	40mm\okrągła\1/2 koła	90	540
7		3-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	144
8		3-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	144
9		3-0	22mm\trocarowa lub ostra\3/8 koła	70	468
10		2-0	30mm\okrągła\1/2 koła	70	144
11		1-0	30mm\okrągła\1/2 koła	70	468
12		1-0	40mm\loop\1/2 koła\okrągła mocna	150	540
13		1	37mm\okrągła\1/2 koła	90	360
14		1	48mm\okrągła\1/2 koła	90	36
15		1	40mm\loop\1/2 koła\okrągła	150	36

IV	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	ilość saszetek
1	nić syntetyczna poliglikolowa, pleciona, o krótkim czasie wchłaniania (42dni)	5-0	17mm\okrągła\1/2 koła	70	432
2		5-0	16mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	70	72
3		4-0	17mm\okrągła\1/2 koła	70	108
4		4-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	576
5		4-0	26mm\okrągła\1/2 koła	70	216
6		3-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	216
7		3-0	26mm\okrągła\1/2 koła	70	936
8		2-0	30mm\okrągła\1/2 koła	70	612
9		2-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	360
10		2-0	26mm\okrągła\1/2 koła	70	2016
11		1-0	48mm\okrągła\1/2 koła	90	360
12		1-0	30mm\okrągła\1/2 koła	70	504
13		1-0	37mm\okrągła\1/2 koła\wzmocniona	90	612
14		1-0	40mm\okrągła\1/2 koła\wzmocniona	90	360
15		1	37mm\okrągła\1/2 koła\wzmocniona	90	540

V-A	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	ilość saszetek
1	nić syntetyczna poliglikolowa, pleciona, powlekana glikonatem, o dłuższym czasie wchłaniania (60-90 dni)	6-0	17mm\okrągła\1/2 koła	70	36
2		5-0	17mm\okrągła\1/2 koła	70	180
3		4-0	17mm\okrągła\1/2 koła	70	252
4		4-0	19mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	108
5		4-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	288
6		3-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	324
7		3-0	26mm\okrągła\1/2 koła	70	748
8		3-0	30mm\okrągła\1/2 koła	70	108
9		3-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	70	144
10		3-0	37mm\okrągła\1/2 koła	70	72
11		2-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	70	216
12		2-0	26mm\okrągła\5/8koła	70	216
13		2-0	22mm\okrągła\1/2 koła	70	72
14		2-0	26mm\okrągła\1/2 koła	70	108
15		2-0	30mm\okrągła\1/2 koła	70	612
16		2-0	30mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	70	180
17		2-0	37mm\okrągła\1/2 koła	70	108
18		1-0	26mm\okrągła\1/2 koła	70	144
19		1-0	30mm\okrągła\1/2 koła	70	1548
20		1-0	37mm\okrągła\1/2 koła	70	1008
21		1-0	32mm\okrągła trocarowa\3/8 koła	70	1008
22		1-0	48mm\okrągła\1/2 koła	90	72
23		1-0	37mm\okrągła\1/2 koła	90	504

V-B	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	ilość saszetek
1	nić syntetyczna poliglikowa, pleciona, powlekana glikonatem, o dłuższym czasie wchłaniania (60-90dni)	2	40mm\okrągła\1/2 koła\wzmocniona	90	1800
2		2	48mm\okrągła\1/2 koła	90	1260
3		2	60mm\okrągła\1/2 koła	70	144
4		1	30mm\okrągła\1/2 koła	70	720
5		1	37mm\okrągła\1/2 koła	90	1584
6		1	40mm\okrągła\1/2 koła\wzmocniona	70	1080
7		1	40mm\okrągła\1/2 koła\wzmocniona	90	864
8		2	b-i	1x250	72
9		1	b-i	1x140	180

VI	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	ilość saszetek
1	nić syntetyczna poliestrowa , pleciona, niewchłaniałna, powlekana silikonem	4-0	19mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	144
2		4-0	13mm\okrągła\1/2 koła	45	36
3		3-0	19mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	144
4		3-0	22mm\okrągła\1/2 koła	75	216
5		3-0	26mm\okrągła\1/2 koła	75	108
6		3-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	75	72
7		2-0	22mm\okrągła\1/2 koła	75	324
8		1-0	37mm\okrągła\1/2 koła	75	72
9		2-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	144
10		1-0	30mm\okrągła\1/2 koła	75	360
11		1	37mm\okrągła\1/2 koła	75	360
12		3	48mm\okrągła\1/2 koła	75	144
13		1-0	b-i	1x150	1440
14		3	b-i	1x150	288
15		2	b-i	1x150	1440
16		1	b-i	1x150	540

VII	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	ilość saszetek
1	nić syntetyczna polamidowa, monofilament, niewchłaniająca (skórna)	6-0	16mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	36
2		5-0	16mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	396
3		5-0	19mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	396
4		4-0	19mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	1512
5		4-0	19mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	1188
6		4-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	120
7		3-0	19mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	468
8		3-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	75	1728
9		3-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	1560
10		3-0	30mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	75	72
11		2-0	39mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	75	540
12		2-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	75	2232
13		2-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	75	180
14		2-0	30mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	90	1152
15		1-0	39mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	75	108
16		1-0	24mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	75	108
17		1-0	75mm\odwrotnie tnąca\prosta	75	540
18		1	39mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	75	216
19		2	b-i	1x100	144

VIII	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	Ilość saszetek
1	nić syntetyczna polipropylenowa, monofilamentna, nie wchłaniająca (naczyniowe)	6-0	VB 2x13mm\okrągła\3/8 koła	75	192
2		5-0	VB 2x13mm\okrągła\3/8 koła	75	360
3		4-0	2x16mm\okrągła\1/2 koła	75	60
4		4-0	VB 2x19mm\okrągła\1/2 koła	75	60
5		3-0	CC 2x30mm\okrągła\1/2 koła	75	72
6		2-0	25mm\okrągła\1/2 koła	75	72
7		2-0	CC 2x26mm\okrągła\1/2 koła	75	108

IX	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	Ilość saszetek
1	taśma do szycia wątroby		65mm\okrągła tępa\1/2 koła	60	48

X	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	Ilość saszetek
1	Powlekany, pleciony jedwabny szew nie wchłaniający	6-0	2x12mm\odwrotnie tnąca\3/8 koła	45	540

XI	rodzaj nici	grubość nici	igła charakterystyka (+/- 2mm)	minimalna długość (+/- 10cm)	Ilość saszetek
1	Szew stalowy	2	40mm\1/2 koła ostra	45	120
2		5	Bez igły	45	120

XII	rodzaj materiału				Ilość saszetek
1	Wosk kostny Wosk kostny sterylny: mieszanina wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%)				768